

MesoPore

- 较宽的溶剂适用范围，对柱效无不良影响
- 小填料粒径能从分析物中提取最多信息
- 无分子量分布断层，因此这样的分布是样品表现形式的准确描述

MesoPore 柱是为预聚物，即含大量低聚物组分的聚合物原料提供最佳分析结果而特别设计的。MesoPore 柱通过将高孔容和 3 μm 填料尺寸结合，为低分子量聚合物（如预聚物、树脂、多元醇和硅氧烷等）的分离提供最高分离度。

MesoPore

说明	规格（mm）	部件号
MesoPore	7.5 x 300	PL1113-6325
MesoPore 保护柱	7.5 x 50	PL1113-1325

聚氨酯


色谱柱: 2 x MesoPore
PL1113-6325
7.5 x 300 mm

流动相: THF

流速: 1.0 mL/min

进样量: 20 μL

检测器: Agilent PL-GPC 50 (RI)



聚酰亚胺酯

色谱柱: 2 x MesoPore
PL1113-6325
7.5 x 300 mm

流动相: THF

流速: 1.0 mL/min

进样量: 20 μL

检测器: Agilent PL-GPC 50 (RI)

